



Tester Pocket Pro+ Multi 1 pentru conductivitate/TDS/salinitate cu senzor înlocuibil

Nr. produs: 9532700

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach oferă rezultate precise cu sistemul de diagnosticare încorporat, bateriile înlocuibile și un ecran LCD mare, ușor de citit.

Încredere în rezultate

Eliminați presupunerile atunci când trebuie să calibrați sau să curățați senzorul cu sistemul de diagnosticare încorporat

Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple

Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit și lumina de fundal inclusă în modelele de senzori de schimb permit măsurători în aproape orice tip de iluminare a mediului

Specificații

Acuratete:	Salinitate: $\pm 1\%$
Cerință acumulator:	4, AAA
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Conținutul cutiei:	Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.
Domeniu de măsurare :	TDS: reglarea automată a intervalului (0,0 - 99,9 ppm; 100 - 999 ppm; 1,00 - 10,00 ppt)
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	24 luni
Iluminare de fundal:	Da
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Parametru:	Conductivitate, TDS, salinitate, temp.
Rezoluție:	Temp.: 0,1 °C
TDS factor:	Reglabil; 0,71 implicit
Volum probă:	9 ml

Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.