



pH-D-S sc Senzor diferențial digital ORP, oțel inoxidabil, cablu de 10 m

Nr. produs: LXV427.99.20001

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

pH-D-S sc: electrod diferențial digital pentru oxidoreducere

Ca sondă de imersie cu sisteme electronice AD integrate. Senzorul funcționează cu controller SC 200 și SC 1000.

Durată mai lungă de funcționare

Plug and play cu controllere SC

Specificații

Acuratete:	± 5 mV
Acuratete temperatura:	± 0.5 °C
Adancime imersie:	Submersible to 107 m/1050 kPa
Body Material:	Stainless Steel
Cablu senzor:	1 " NPT la ambele capete
Comunicare:	Modbus
Condiții de depozitare:	4 - 70 °C, 0 - 95% relative humidity (non-condensing)
Condiții de operare:	0 - 75 °C
Debit:	Max. 3 m/s
Deviere:	2 mV pentru 24 de ore, necumulat
Diametru:	43.9 mm
Distanța de transmisie:	100 m, maximum
	1000 m, maximum when used with a termination box
Domeniu de măsurare:	-1500 mV - 1500 mV
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,870 kg
Interval de presiune:	Max. 2 bar suprapresiunii
Lungime:	324 mm
Lungime cablu:	10 m
Lungimea cablului:	10 m
Material:	Titan

Material electrod:	Platinum/Titanium
Materiale în contact cu mediul:	Stainless steel, PPS, glass, titanium, FKM/FPM o-ring
Metoda de calibrare:	Manuală într-un singur punct
Modalitate de montaj:	Immersion
Model:	pHD-S sc ORP
Repetabilitate:	± 2 mV
Sen:	± 0,5 mV
Senzor de temperatura:	Termistor NTC de 300 Ω pentru citirea temperaturii, nu pentru compensarea temperaturii
Tip senzor:	Digital