



Replacement ORP electrode for 1200-S sc sensor, with fitting

Nr. produs: LZX890

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 1 săptămână

Specificații

Acuratete:	± 0,2 °C
Condiții de depozitare:	-20 °C - 60 °C
Condiții de operare:	-5 - 50 °C
Conexiunea cablului:	S7 connector
Debit:	max. 4 m/s
Diametru:	12 mm
Domeniu de măsurare:	-1500 - 1500 mV
Garanție:	6 luni
Greutate:	< 0,15 kg
Interval de presiune:	2 bar
Lungime:	120 mm
Metoda de calibrare:	One point, standard buffer solution (automatic), One point, comparative measurement
Repetabilitate:	± 0.5 %
Timp de raspuns T90:	< 2 min temperatură