



Sistem DCCP 9525sc Hach, conductivitate specifică, conductivitate cationică, pH calculat și conductivitate cationică degazată

Nr. produs: 9525.99.20CCDG
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expedierii

Simplu de integrat. Simplu de utilizat.

Această versiune îmbunătățită a sistemului nostru cu panou de conductivitate cationică degazată (DCCP) măsoară conductivitatea specifică (SC), conductivitatea cationică (CC) și pH-ul calculat în plus față de conductivitatea cationică degazată (DCC) după eliminarea CO₂ din fluxul de probă. Această soluție completă vă economisește timp la proiectare, montare, instruire, întreținere, exploatare și la pornirea stației, contribuind în același timp la protejarea celor mai critice bunuri și echipamente.

- Conceput luând în considerare siguranța operatorului
- Proiectare compactă, cu montare pe perete
- Funcționează în conformitate cu ASTM D4519

Măsurători fiabile

O nouă modalitate de monitorizare bazată pe pH-ul calculat de Polymetron 9523 + DCCP, care oferă rezultate fiabile pentru a vă reduce timpul și eforturile depuse.

Economisiți timp cu întreținerea și configurarea

Sistemul de conductivitate degazată este ușor de instalat și necesită o întreținere anuală redusă, precum și o configurare ușoară cu instrumente de conductivitate cationică și conductivitate specifică.

Proiectare flexibilă și compactă

Analizorul de conductivitate cationică Polymetron 9523 poate fi combinat cu sistemul de conductivitate degazată într-un singur panou sau separat pentru a satisface nevoile fiecărui client.

Reduceți complexitatea instruirii

O singură platformă reduce la minim timpul necesar pentru a preda și învăța operațiunile produsului, ajungându-se astfel la utilizarea mai rapidă a sistemelor noi.

Specificații

Acuratete:	< 2%
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP66 / NEMA 4X
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Condi#ii de depozitare:	0 - 50 °C
	0 - 85% umiditate relativă, fără condens

Condi#ii de operare:	Temperatură recomandată de funcționare: 23 - 27 °C
Constanta celulei, k:	0,01 cm ⁻¹
Conținutul cutiei:	Setul include (1 ea.): Sistem degazare 9525.99.0010 9525sc, Analizor cationic și specific 9523.99.09P2 Hach 9523sc și calculator pH, cu 5 x ieșiri de 4 - 20 mA, 100 - 240 V c.a., Set panou extindere sistem degazare 9525.99.7040
Debit:	100 - 150 mL/min.; 6 - 9 L/h
Garanție:	24 luni
Greutate:	50 kg
Includes 9523sc:	Da
Measuring range conductivity:	0,01 - 200 μS/cm
Parametru:	Conductivitate cationică degazată, conductivitate specifică, conductivitate cationică, pH calculat
Regenerative Cooling:	Nu
Temparatura ambiantă:	2 - 50 °C

Conținutul cutiei

Setul include (1 ea.): Sistem degazare 9525.99.0010 9525sc, Analizor cationic și specific 9523.99.09P2 Hach 9523sc și calculator pH, cu 5 x ieșiri de 4 - 20 mA, 100 - 240 V c.a., Set panou extindere sistem degazare 9525.99.7040