



## Soluție standard de conductivitate, 12,88 mS/cm, KCl, 125 mL

Nr. produs: **LZW9721.99**  
RON Preț (fără TVA): Contact  
Disponibil

### Soluții standard de conductivitate pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție standard de conductivitate. 12,88 mS/cm  $\pm$ 0,11 mS/cm, sub formă de clorură de potasiu (KCl) (0,1M). Recipient de 125 mL.

#### Gamă amplă de concentrații

#### și dimensiuni ale ambalajului

Soluțiile standard de conductivitate Hach sunt disponibile în diferite dimensiuni pentru a se potrivi cu mediile fiecărui utilizator și cu practicile de operare standard.

#### Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

#### Concepută pentru utilizare cu portofoliul de contoare Hach

Baza pentru măsurători precise ale conductivității o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea celulei de conductivitate.

#### Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

---

### Specificații

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantitate:              | 125 mL                                                                                                             |
| Concentrație:           | 12,88 mS/cm la 25°C $\pm$ 0,11 mS/cm la 25°C                                                                       |
| Condiții de depozitare: | 10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)                                                                           |
| Descriere:              | Soluție pentru calibrarea conductivității                                                                          |
| Formula:                | KCl                                                                                                                |
| Note speciale:          | Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni |
| Package settings:       | Recipient                                                                                                          |
| Parametru:              | Conductivitate                                                                                                     |
| Platforma:              | Soluție                                                                                                            |
| Trasabilitate NIST:     | Da                                                                                                                 |