



DR/890 Colorimetru pentru peste 90 de metode

Nr. produs: 4847000

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Produse înlocuitoare sugerate:

- 9385200

Colorimetru portabil și robust, controlat printr-un microprocesor, cu tehnologie LED modernă, economică. Preprogramat cu 90 de metode de analiză.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Specificații

Acuratețe fotometrică:	± 0,005 Abs @ 1,0 Abs
Acuratețe lungime de undă:	± 1 nm Fixed Wavelength, varies with model
Alegere lungime de undă:	Automatic based on test selected
Compatibilitate cuvetă:	1 in and 16 mm round vial (16 mm with adapter)
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Conținutul cutiei:	Toate colorimetrele din seria DR/800 sunt furnizate cu două cuvete de probă din sticlă de 1-inch marcate la 10, 20 și 25 mL, două cuvete de probă din plastic de 1 cm, 1 adaptor COD/Test 'N Tube™ de 16-mm, 4 baterii alcaline AA, manuale pentru instrument și de operare. Marcaj CE.
Dimensiune monitor:	38 mm x 64 mm
Garanție:	1 year
Înălțime fascicul:	5 mm
Interval de măsurare fotometrică:	0 - 2 Abs
Interval lungime de undă:	420, 520, 560, 610 nm
Limba interfata utilizator:	English
Limbi manual:	English, German, Italian
Linearitate fotometrică:	± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)
Monitor:	LCD, shows results, parameter, name, and unit
Programe utilizator:	10 user entered programs,

	12 data points each
Scop alimentare:	Colorimetru DR/800, două cuvete de probă din sticlă de 1-inch marcate la 10, 20 și 25 mL, două cuvete de probă din plastic de 1 cm, 1 adaptor COD/Test 'N Tube™ de 16-mm, 4 baterii alcaline AA, manuale pentru instrument și de operare. Marcaj CE.
Sistem optic:	0 / 180 transmittance
Sursă lampă:	4 LEDs (Light Emitting Diode)
Tip display:	b/w
User interface:	16 key

Conținutul cutiei

Toate colorimetrele din seria DR/800 sunt furnizate cu două cuvete de probă din sticlă de 1-inch marcate la 10, 20 și 25 mL, două cuvete de probă din plastic de 1 cm, 1 adaptor COD/Test 'N Tube™ de 16-mm, 4 baterii alcaline AA, manuale pentru instrument și de operare. Marcaj CE.