



## SIP10 Set pompă cu reglarea debitului pentru DR3900 cu celulă cilindrică de 1 inch

**Nr. produs:** LQV157.99.10001

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 1 săptămână

Pompă cu reglarea debitului pentru aplicații cu flux continuu cu spectrofotometrul DR3900. Cu celulă cilindrică de 1 inch/cm cu traseu dublu, cablu USB și tuburi de pompă.

### Specificații

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cerințe de alimentare (Tensiune):          | 5 V                                                           |
| Compatibilitate cuvetă:                    | Celulă cu flux continuu cu traseu dublu, plastic, 1 inch/1 cm |
| Condiții de depozitare:                    | -10 °C - 60 °C                                                |
| Condiții de operare:                       | 10 - 40 °C la umezeală relativă 95% (fără condens)            |
| Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime): | 120 mm x 85 mm x 200 mm                                       |
| Garanție:                                  | 24 luni                                                       |
| Greutate:                                  | 0,5 kg                                                        |
| Înălțime:                                  | cu celulă (85 mm fără celulă)                                 |
| Interfață:                                 | USB type A                                                    |
| Interval lungime de undă:                  | 340 - 900 nm                                                  |
| Lungime:                                   | 200 mm                                                        |
| Power Supply:                              | Cablu USB                                                     |
| Rata debit:                                | 1 mL/s                                                        |
| Rinsing volume:                            | Minim 25 ml                                                   |