



Software de aplicație pentru analize în fabrici de bere

Nr. produs: LZW942

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Software-ul de aplicație LZW942 conține 12 teste pentru fabrici de bere, care se încarcă ușor în spectrofotometrul DR6000 prin USB. Testele se bazează pe metode de fabricare a berii publicate și observate, conform MEBAK, și includ proceduri și calcule pentru: antocianogeni, fier, vapori de fenoli volatili, unități de bere amară, iod fotometric, valoarea acidului tiobarbituric (TAN), azot aminic liber, reductone, dicetone vicinale.

Metodele sunt gata de utilizare.

Metodele pot fi încărcate prin USB.

Mențineți controlul timpului în funcție de mai multe măsurători.

O funcție de cronometru vă alertează cu privire la următorul pas și începe automat evaluarea probelor multiple.

Obțineți rezultatul final imediat după analiză.

Fotometrul realizează calcule complexe pentru dvs.