



## POCKET Kit de testare cu colorimetru pentru analiza clorului total

Nr. produs:

5870024

Produse periculoase

**ARTICOL ÎNVECHIT**

Acest articol nu mai este disponibil.



### Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea clorului total (DPD), 0,02-2,00 și 0,1-8,0 mg/l Cl<sub>2</sub>. În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Total Chlorine (DPD), 0.02-2.00 & 0.1-8.0 mg/L Cl<sub>2</sub>. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

**Simplu:** toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

**Alimentare:** funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

**Afișare clară:** chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

**Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare**

**Structură rezistentă, dar ușoară**

---

### Specificații

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbanta:                                | 0 - 2.5 Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acuratețe lungime de undă:                 | Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentare electrică:                      | 4 celule alcaline de dimensiune AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Calibrare lungime de undă:                 | nu se aplică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carcasă impermeabilă (IP) :                | IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificarea conformității:                | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilitate cuvete:                    | 1 inch rotund / 1 cm pătrat (cu adaptor opțional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condiții de mediu: temperatura:            | 10 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Condiții de mediu: umiditate relativă:     | max. 80 % umiditate relativă (nu determină condens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conținutul cutiei:                         | Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, clor total: de la 0,02 la 2,00 mg/l și de la 0,1 la 8,0 mg/l, cu dozator de reactivi SwifTest DPD (125-250 teste/fiolă, în funcție de intervalul testului). Aprobă/acceptat de USEPA pentru apa uzată. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual. |
| Detector:                                  | Silicon detector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime): | 155 mm x 61 mm x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu de măsurare:        | 0.02 - 2.00 mg/L Cl <sub>2</sub>                                           |
| Domeniu de masurare :       | 0,1 - 8,0 mg/L Cl <sub>2</sub>                                             |
| Durata de viață a bateriei: | 2000 tests aproximativ                                                     |
|                             | * Utilizarea iluminării de fundal micșorează durata de viață a bateriilor. |
| Garanție:                   | 24 luni                                                                    |
| Greutate:                   | 0,23 kg                                                                    |
| Inregistrator date:         | 10 valori măsurate                                                         |
| Instrument:                 | Kitul include instrumentul PC II                                           |
| Interfate (optiuni):        | nu se aplică                                                               |
| Interval lungime de undă:   | variază în funcție de model                                                |
| Lamp Type:                  | LED (diodă emițătoare de lumină)                                           |
| Latime de banda spectrala:  | 15 nm filter bandwidth                                                     |
| Limba interfata utilizator: | nu se aplică                                                               |
| Lungime de unda:            | Fixed wavelength ± 2 nm varies with model                                  |
| Mod de operare:             | Teste fiolă Hach pentru analiza apei                                       |
| Monitor:                    | LCD, cu iluminare de fundal                                                |
| Numar metoda:               | 8167                                                                       |
| Numar teste:                | 125 - 250                                                                  |
| Nume metoda:                | Colorimetru/DPD                                                            |
| Parametru:                  | Clor, total, dozator SWIFTEST                                              |
| Platforma:                  | Swiftest                                                                   |
| Programe utilizator:        | Programare personalizată                                                   |
| Sursă lampă:                | LED (diodă emițătoare de lumină)                                           |

## Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, clor total: de la 0,02 la 2,00 mg/l și de la 0,1 la 8,0 mg/l, cu dozator de reactivi SwifTest DPD (125-250 teste/fiolă, în funcție de intervalul testului). Aprobant/acceptat de USEPA pentru apa uzată. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.