



POCKET Colorimetric 528 nm

Nr. produs:

5870052

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Fotometru rezistent și fiabil cu filtru specific în funcție de lungimea de undă, 528 nm. Programabil de utilizator. În cutie de transport, completat cu baterii, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Instrumentele generale Pocket Colorimeter II sunt destinate aplicațiilor care nu sunt incluse în sistemele de analiză standard. Acestea sunt disponibile cu o gamă variată de lungimi de undă, adecvate pentru numeroase calibrări uzuale. Pe lângă calibrarea absorbției, realizată prin fabricație (0-2,5 A), instrumentele oferă două calibrări liniare în două puncte, introduse de utilizator, și posibilitatea de a alege fie intervalul 0,00 - 2,55, fie intervalul 0,0 - 99,0 pentru valoarea afișată.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Certificarea conformității:	CE
Conținutul cutiei:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiune cuveta:	1 cm 25 mm
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Garanție:	2 ani
Greutate:	0,23 kg
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Monitor:	LCD, cu iluminare de fundal

Parametru:	Wavelength specific, 528 nm
------------	-----------------------------

Conținutul cutiei

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.