



Flow chamber, Polypropylene

Nr. produs:	C74451A1789A3
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Flow fitting with PP union nut and 1 gasket (FKM/FPM), process connection 3/8–18 NPT

Specificații

Condiții de operare:	90 °C maximum
Debit:	max 10 L/min
Diametru:	62 mm
Greutate:	1,5 kg
Înălțime:	165 mm
Interval de presiune:	max 0,2 bar la 90 °C
Material:	Fitting: Polypropylene (PP)
Standard accessories:	Union nut and 1 gasket
Toleranță produs:	0.375 " NPT