



Lico 620 Colorimetru pentru până la cinci scale colorimetrice

Nr. produs: LMV187.99.20001

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Colorimetru pentru măsurători colorimetrice ale lichidelor limpezi, transparente prin tehnologia cu fascicul de referință. Măsoară până la cinci scale colorimetrice ISO/ASTM.

Culoare Hazen/APHA/PtCo

Culoare Gardner

Culoare de iod

Culoare Saybolt

Specificații

Acuratețe fotometrică:	0,005 Abs @ 0 - 0,5 Abs
Acuratețe lungime de undă:	1,5 nm (interval pentru lungimea de undă 380 – 720 nm)
Calibrare lungime de undă:	Automatic
Cerințe de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerințe de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Compatibilitate cuvetă:	11 mm Cuvă rotundă
Compatibilitate cuveta:	10 mm rectangular cuvette
Condiții de depozitare:	-40 °C - 60 °C
Condiții de operare:	10 - 40 °C
Conținutul cutiei:	Instrument, sursa de alimentare, manual de utilizare de bază, adaptor de celule de 10 mm, capac de praf
Controale de securitate:	CE
Dimensiune monitor:	7 inch (17,8 cm)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	151 mm x 350 mm x 255 mm
Garanție:	24 luni
Greutate:	4,2 kg
Înălțime fascicul:	10 mm
Interfață:	2x USB Typ A, 1x USB Typ B, 1x Ethernet
Interval lungime de undă:	380 nm - 720 nm

Limba interfata utilizator:	English, French, German, Italian, Spanish, Czech, Dutch, Greek, Polish, Slovene, Slovak, Russian, Turkish, Chinese, Japanese, Korean
Linearitate fotometrică:	0.5 % - 2 Abs with neutral glass at 546 nm
Lungime de unda (optica):	10 - 50 mm
Memorie:	400 colour readings
Model:	Lico 620
Monitor:	Colour graphic touch-screen
Racordare la retea:	110 V - 240 V
Reproductibilitate:	±0.2 % transmission
Reproductibilitate lungime de unda:	≤ 0.1 nm
Rezolutia monitorului:	480 - 800 pixel
Scale de culoare:	Iodine
	Gardner
	Hazen
	ASTM D 156 (Saybolt)
	ASTM D 1500
Sistem optic:	0° / 180° rectilinear
Standard Observer:	2°
Stray radiant power ratio:	< 0,1 %T la 340 nm cu NaNO ₂
Sursa de lumină standard:	C 2°
Sursă lampă:	Tungsten halogen lamp
Tip display:	Colour graphic
Umiditate max. de operare:	80 %
Umiditate max. de stocare:	80 %
User interface:	Touch-screen, ext. USB keyboard

Conținutul cutiei

Instrument, sursa de alimentare, manual de utilizare de bază, adaptor de celule de 10 mm, capac de praf