



Modul Sipper SIP10 pentru DR3900

Nr. produs:	LQV157.99.00001
RON Preț (fără TVA):	Contact
Expediere în 1 săptămână	

Sipper pentru aplicații în flux continuu. Instrument de bază fără accesorii.

Specificații

Cerin#e de alimentare (Tensiune):	5 V
Condi#ii de depozitare:	Între -10 °C și 60 °C
Condi#ii de operare:	10 - 40 °C la 95% umiditate relativă (fără condens)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,5 kg
Interfață:	USB tip A
Interval lungime de undă:	340 nm - 900 nm
Power Supply:	Cablu USB
Rata debit:	1 mL/s
Rinsing volume:	Minim 25 mL