



SIP 10 Set pompă cu reglarea debitului pentru DR 6000 cu celulă cilindrică de 1 inch

Nr. produs: LQV157.99.20001

RON Preț (fără TVA):
Expediere în 1 săptămână

Contact

Pompă cu reglarea debitului pentru aplicații cu flux continuu cu spectrofotometrul DR 6000. Cu celulă cilindrică de 1 inch/cm cu traseu dublu, cablu USB și tuburi de pompă.

Specificații

Cerin#e de alimentare (Tensiune):	5 V
Compatibilitate cuvetă:	Celulă cu flux continuu cu traseu dublu, 1 inch/1 cm, plastic. Celulă cu flux continuu, 1 cm, sticlă de cuarț
Condi#ii de depozitare:	-10 °C - 60 °C
Condi#ii de operare:	10 - 40 °C (50 - 104 °F), umiditate relativă 80 % (fără formare de condens)
Dimensiuni (Înăl#ime x Lă#ime x Adâncime):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Greutate:	0,5 kg
Interfață:	USB type A
Interval lungime de undă:	190 - 900 nm, este necesară sticlă de cuarț de 190 - 340 nm
Power Supply:	Cablu USB
Rata debit:	1 ml/secundă
Rinsing volume:	Minim 25 mL