



Suflare a aerului la capacitate mare, 230 V

Nr. produs: 6860100.99.0002

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 1 săptămână

Sistem de curățare automată pentru AN-ISE sc, A-ISE sc, N-ISE sc, LDO sc/LDO 2 sc

Specificații

Carcasă impermeabilă (IP) :	IP66 / NEMA 4X
Cerin#e de alimentare (Hz):	50 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	230 V AC
Condi#ii de depozitare:	-20 °C - 70 °C; 95% umiditate relativă
Condi#ii de operare:	-20 - 50 °C la 0 - 95% UR (fără condens)
Conținutul cutiei:	Elementele următoare sunt incluse drept componente standard ale kit-ului de curățare automată: Tubulatură, 7,6 m (25 ft)• Coliere de plastic autoblocante• Compresor HOAB cu piese de fixare• Barieră releu
Debit:	Rată flux de aer de ieșire de 1 m ³ /h la ieșirea compresorului
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Frecvența de lucru:	60 s la fiecare 15 minute
Garanție:	24 luni
Greutate:	Compresor de 10,7 kg
Înălțime:	compresor
Interval de presiune:	Presiune a aerului de ieșire la ieșirea din compresor de 2,76 bari
IP siguranta:	250 V 5 A, releu controler
Latime:	compresor
Principiu de masurare:	Sistem cu suflare a aerului de capacitate mare pentru atașarea la senzorii selectați pentru reducerea depunerilor biologice și a altor tipuri de impurități

Conținutul cutiei

Elementele următoare sunt incluse drept componente standard ale kit-ului de curățare automată:• Tubulatură, 7,6 m (25 ft)• Coliere de plastic autoblocante• Compresor HOAB cu piese de fixare• Barieră releu