



## Servicii de punere in functiune CL10sc Amperometric Chlorine Analyser

**Nr. produs:**

**S-XCOMM-CLF-CLT**

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

### Servicii de punere in functiune CL10sc Amperometric Chlorine Analyser

Cu programul Commissining Hach beneficiati de punerea in functiune si instruirea personalului operator, la aces pachet se adauga si inceperea termenului de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la achizitie. In urma tuturor activitatilor toate echipamentele vor fi calibrate si perfect functionale.

Pachetul include:

- Punerea in functiune a echiapemntelor
- Pausalul de deplasare

---

## Specificatii

Conținutul cutiei:

Servicii de punere in fuctiune CL10sc Amperometric Chlorine Analyser

Cu programul Commissining Hach beneficiati de punerea in functiune si instruirea personalului operator, la aces pachet se adauga si inceperea termenului de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la achizitie. In urma tuturor activitatilor toate echipamentele vor fi calibrate si perfect functionale.

Pachetul include:

- Punerea in functiune a echiapemntelor
- Pausalul de deplasare

---

## Conținutul cutiei

Servicii de punere in fuctiune CL10sc Amperometric Chlorine AnalyserCu programul Commissining Hach beneficiati de punerea in functiune si instruirea personalului operator, la aces pachet se adauga si inceperea termenului de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la achizitie. In urma tuturor activitatilor toate echipamentele vor fi calibrate si perfect functionale.Pachetul include: - Punerea in functiune a echiapemntelor- Pausalul de deplasare