



Turbidimetru cu LED TL2360, ISO, 0 - 10000 NTU

Nr. produs:

LPV444.99.00320 **Produse periculoase**

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 1 săptămână



Măsuratori de încredere pentru aplicații cu turbiditate ridicată; simplificate.

Noile turbidimetre de laborator din seria TL23 combină tehnologie de încredere și caracteristici îmbunătățite pentru a simplifica testarea în cele mai solicitante aplicații industriale și pentru apele uzate.

Design îmbunătățit și intuitiv

Afișajul tactil de mari dimensiuni, color și interfața intuitivă ale seriei TL23 accelerează configurarea, calibrarea și efectuarea măsurătorilor. Interfața simplă și procedurile ghidate vă oferă încredere în rezultatele dvs.

Un dispozitiv inteligent pentru măsurători mai fiabile

Seria TL23 garantează citiri stabile și analize precise prin capturarea valorilor de turbiditate odată ce dispozitivul detectează stabilitatea probei. Acest pas de calitate elimină subiectivitatea și nevoia de a repeta măsurătorile.

Ușor de utilizat. Acuratețe simplu de obținut

Seria TL23 vă oferă tot ceea ce aveți nevoie. Având un port USB pentru export simplu de date, identificarea probelor pentru trasabilitate și autodiagnoză pentru asigurarea calității, Hach[®] facilitează obținerea rezultatelor corecte.

Specificații

Acuratete:	FNU: $\pm 2\%$ din citire plus 0,01 FNU de la 0 - 1000 FNU FAU: $\pm 10\%$ din citire de la 20 - 10000 NTU NTU: $\pm 2\%$ din citire plus 0,01 NTU de la 0 - 1000 NTU, $\pm 5\%$ din citire de la 1000 - 4000 NTU, $\pm 10\%$ din citire de la 4000 - 10000 NTU
Alimentare:	3,4 A
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Cerinte proba:	Cuvă probă 25 mm: minim 20 mL de la 0 la 70 °C (de la 32 la 158 °F)
Certificări:	CE, KC, RCM
Compatibilitate cuve:	Cuve rotunde 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) din sticlă borosilicată cu capace filetate căptușite cu cauciuc Notă: Se pot utiliza cuve mai mici (mai mici de 25 mm) când se folosește un adaptor de cuve.
Compliance:	ISO
Comunicare:	USB
Condi#ii de depozitare:	-20 - 60 °C (de la -4 la 140 °F)
Condi#ii de operare:	0 - 40 °C (de la 32 la 104 °F)
Conformitate:	Respectă ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 și NFT 9033

Conținutul cutiei:	Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protec#ie praf
Curatare aer:	Azot uscat sau aer pentru instrument (ANSI MC 11.1, 1975) 0,05 L/s la 69 kPa (10 psig); racord de furtun pentru tuburi de 1/8 in max. 138 kPa (20 psig)
Dimensiuni (Înăl#ime x Lă#ime x Adâncime):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Domeniu de măsurare:	FNU (RATIO activ): 0 - 1000 FNU (RATIO dezactivat): 0 - 40 FAU (interval automat): 20 - 10000 NTU (RATIO activ): 0 - 10000 zec. automate NTU (RATIO dezactivat): 0 - 40 EBC (RATIO activ): 0 - 2450 zecimale automate EBC (RATIO dezactivat): 0 - 9,8 Absorban#ă (interval automat): 0 - 2,00 Transmitan#ă (%): 1,0 - 100 Grad (mg/L): 0 - 100
Garan#ie:	24 luni
Greutate:	3.0 kg
Interfa#ă:	2 porturi USB-A pentru unitate flash USB, imprimantă externă, tastatură și scanner de cod de bare
Memorie de date:	2000 înregistrări totale, include jurnal de citiri, jurnal de verificare și jurnal de calibrare
Metoda de măsurare:	Nefelometric
Model:	TL2360 ISO
Moduri citire:	Interval manual sau automat, integrarea semnalului activată și reglabilă sau dezactivată, RATIO activ sau inactiv
Monitor:	Ecran tactil color de 17,8 mm
Repetabilitate:	±1% din citire sau 0,01 FNU/NTU, oricare este mai mare (în condi#ii de referin#ă)
Sursa de lumina:	Diodă emi#ătoare de lumină (LED) la 860 ± 30 nm
Sursă lampă:	LED
Timp de raspuns - 20 °C:	Func#ie mediere semnal oprită: 6,8 secunde / Func#ie mediere semnal pornită: 14 secunde (când se utilizează 10 măsurători pentru a calcula media)
Timp stabilizare:	Imediat
Unitate:	FNU, FAU, NTU, EBC, Abs (absorban#ă), %T (% transmitan#ă) și mg/L

Conținutul cutiei

Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protec#ie praf