



Colorimetru portabil Pocket Colorimeter DR300, Monocloramină/Amoniu liber, cu casetă

Nr. produs: LPV445.99.26110

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Trecut dovedit. Precis și rapid.

DR300 are aceeași fiabilitate ca Hach Pocket Colorimeter având un meniu mai ușor de utilizat.

Țineți cont că reactivii nu sunt incluși în kit și trebuie să fie achiziționați separat.

Fiabil

Din 1993, Hach continuă să furnizeze reactivi și colorimetre premium, oferind măsurători fiabile și precise.

Simplu

Operarea simplă și intuitivă reduce potențialele erori manuale, asigurând date exacte ale măsurătorilor, în care puteți avea încredere, din nou și din nou. Afișajul mai mare cu retroiluminare îmbunătățită face citirea măsurătorilor și mai ușoară în orice condiții.

Durabil

Design robust, carcasă impermeabilă (IP67), rezistentă indiferent de condițiile din teren (căderi, temperaturi extreme, ploaie și murdărie).

Specificații

Absorbanta:	0 - 2,5 mAbs
Alimentare electrică:	Patru baterii alcaline AAA; durata de viață aproximativă este de 5000 de teste
Caracteristici speciale:	Cu casetă
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67, rezistent la apă, 30 de minute la o adâncime de 1 m
Compatibilitate cuve:	1 cm (10 ml), 25 mm (10 ml)
Condiții de operare:	0 - 50 °C; 0 - 90% umiditate relativă (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Fiecare colorimetru portabil Pocket Colorimeter DR300 este livrat sub forma unui kit pregătit pentru utilizare, într-o carcasă de transport solidă personalizată, care include un manual tipărit. Reactivii trebuie să fie achiziționați separat.
Detector:	Fotodiodă siliconică
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Domeniu de măsurare:	0,04 - 4,50 mg/L monocloramină sub forma Cl ₂ 0,02 - 0,50 mg/L amoniac liber sub forma NH ₃ -N
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,25 kg

Inregistrator date:	Ultimele 50 măsurători
Latime de banda spectrala:	Lărgime de bandă a filtrului de 15 nm
Lungime de unda:	655 ±2 nm
Metoda de măsurare:	Indofenol
Monitor:	LCD cu iluminare de fundal
Parametru:	Monocloramină/amoniu liber
Sursă lampă:	Diodă luminiscentă (LED)

Conținutul cutiei

Fiecare colorimetru portabil Pocket Colorimeter DR300 este livrat sub forma unui kit pregătit pentru utilizare, într-o carcasă de transport solidă personalizată, care include un manual tipărit. Reactivii trebuie să fie achiziționați separat.