



Conector SC4200c Claros, cutie externă pentru Wi-Fi/rețea celulară, cu fișă, pentru 1 senzor digital

Nr. produs: LXV524.99.140A0

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 1 săptămână

Optimizați-vă controlerul cu accesibilitate de la distanță

Conectați dispozitivul Hach SC200 sau SC1000 existent pentru acces de la distanță la datele online ale sistemului, oricând, de oriunde.

Asigurați acuratețea instrumentației

Instrucțiunile pas cu pas pentru orice dispozitiv conectat ajută operatorii la efectuarea în mod corect a întreținerii, simplificând instruirea, minimizând timpii de nefuncționare și asigurând performanța exactă a instrumentului.

Monitorizare de la distanță

Supravegheați centrala 24/7 și prelucrați datele cu acces de la distanță continuu la măsurători și instrumentație.

Întreținere bazată pe stare

Software-ul de diagnosticare predictivă monitorizează constant starea de funcționare a instrumentului dvs., permițându-vă să vă optimizați programul de întreținere și să stabiliți prioritățile în funcție de nevoile dvs. reale.

Specificații

Altitudine:	Maxim 2000 m
Capacitati de comunicare:	Profibus DPV1 card
Carcasă impermeabilă (IP) :	NEMA 4X/IP66 carcasa metalica cu un finisaj rezistent la coroziune
Categoria de instalare:	Categoria II
Cellular:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Certificarea conformită#ii:	Aprobat de CE (cu toate tipurile de senzori). Listat pentru utilizare în locații generale la standardele de siguranță UL și CSA, de către ETL (cu toate tipurile de senzori).
	Anumite modele alimentate cu c.a. de la rețea sunt listate pentru utilizarea în locații generale conform standardelor de siguranță UL și CSA de către Underwriters Laboratories (cu toate tipurile de senzori).
Clasa de protecție:	I, conectat la împământare
Condi#ii de depozitare:	-20 - 70 °C, 0 - 95% umiditate relativă, fără condens
Condi#ii de operare:	Versiune LAN: -20 - 60 °C
	Versiune celulară: -20 - 55 °C
Conectivitate la rețea:	Versiune LAN: doi conectori Ethernet (10/100 Mbps), funcție de comutare, conector M12 mamă, codificare D.

Versiune celulară: suport cartelă SIM (3G/4G).

Tipul de conexiune este dependent de configurarea controllerului.

Conținutul cutiei: Conector SC4200c Claros, Wi-Fi/rețea celulară, Manual de utilizare și cablu de alimentare.

Cablul pentru conectorul pentru service de la distanță trebuie să fie comandat separat.

Deschiderile conductei: Conductor NPT ½”

Descriere: Gateway controlat de microprocesor și acționat prin meniu, care se conectează la SC200 sau SC1000

Dimensiuni: ½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)

Grad de poluare: 2

Greutate: 1,7 kg (doar controller, fără module)

Iesiri analogice: Liniar, PID

Instrumente compatibile: Amoniu: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc

Nitrat: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc

Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR

Substanțe organice: Uvas sc

pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc

Conductivitate: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc

Ozon: 9185sc

Oxigen dizolvat: LDO 2 sc

Clor: CL10sc, CL17sc, 9184sc

Dioxid de clor: 9187sc

Substanțe solide în suspensie: Solitax sc, TSS sc

Nivel de nămol: Sonatax sc

Turbiditate: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc

Limbi manual: Daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă

Măsurători: O singură conexiune la controlerul SC

Material: Policarbonat, aluminiu (acoperit cu pulbere), oțel inoxidabil

Modalitate de montaj: Montare pe perete, stâlp sau panou

Monitor: Nu există

Plug: Yes

Port USB: Utilizat pentru descărcarea de date și încărcarea software-ului. Controllerul înregistrează aproximativ 20.000 de puncte de date pentru fiecare senzor conectat.

Relay: Operational mode: Măsurătoare principală sau secundară, valoare calculată (numai canal dual) sau temporizator

Relee: Tensiune înaltă:

Două relee (SPDT)

Tensiune maximă de comutare: 250 V c.a.

Curent maxim de comutare: 5 A (doar rezistență de sarcină)

Putere maximă de comutare: 1250 VA, 125 W (doar rezistență de sarcină)

Dimensiune cablu: 0,75 - 2,5 mm² (18 - 12 AWG)

Tensiune joasă:

Patru relee pe fiecare modul de relee pentru tensiune joasă

Tehnologii de re#ea compatibile:

GSM 3G/4G (de ex., AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone etc.)

CDMA externă (de ex., Verizon)

Conținutul cutiei

Conector SC4200c Claros, Wi-Fi/re#ea celulară, Manual de utilizare și cablu de alimentare.Cablul pentru conectorul pentru service de la distanță trebuie să fie comandat separat.