



Conector Claros cutie USB extern Wi-Fi; 3 ani

Nr. produs: LXZ524.99.A0017

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 1 săptămână

Conține echipamentele și serviciile necesare pentru conectarea SC200 sau SC1000 la MSM pentru maximum doi senzori compatibili cu Claros.

LXZ524.99.A0017 este un pachet de seturi de comandat care include elemente suplimentare: CLAROS-3YR, MSM-SENSOR-3YR (2 bucăți) și S-XCOMM-SC4200c vor fi adăugate pe factură. Valoarea totală va rămâne neschimbată.

Acces la date de oriunde

Aveți acces ușor la informații cruciale, care vă ajută să gestionați procesele și să fiți proactiv în întreținere.

Oricând. Oriunde.

Întotdeauna la îndemână: măsurători și funcționare optimă a senzorilor

Aveți încredere în starea de funcționare a senzorilor și în rezultatele măsurărilor, cu ajutorul LED-urilor codificate pe culori, ușor de înțeles, și diagnosticarea de la distanță, care vă oferă informații viabile, inclusiv erori și avertismente, pe baza cărora puteți acționa.

Operare rapidă și intuitivă

Opțiunile de meniu intuitive vă permit să calibrați instrumentele rapid - ajutându-vă să configurați cu ușurință sistemele și să optimizați procesele. Folosind orice dispozitiv cu conexiune la internet, acestea pot fi făcute de oriunde ați fi.

Specificații

Altitudine:	Maxim 2000 m
Capacitati de comunicare:	Profibus DPV1 card
Carcasă impermeabilă (IP) :	NEMA 4X/IP66 carcasa metalica cu un finisaj rezistent la coroziune
Categoria de instalare:	Categoria II
Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Certificarea conformită#ii:	Aprobat de CE (cu toate tipurile de senzori). Listat pentru utilizare în locații generale la standardele de siguranță UL și CSA, de către ETL (cu toate tipurile de senzori).
	Anumite modele alimentate cu c.a. de la rețea sunt listate pentru utilizarea în locații generale conform standardelor de siguranță UL și CSA de către Underwriters Laboratories (cu toate tipurile de senzori).
Clasa de protecție:	I, conectat la împământare
Condi#ii de depozitare:	-20 - 70 °C, 0 - 95% umiditate relativă, fără condens
Condi#ii de operare:	Versiune LAN: -20 - 60 °C

	Versiune celulară: -20 - 55 °C
Conectivitate la retea:	Versiune LAN: doi conectori Ethernet (10/100 Mbps), funcție de comutare, conector M12 mamă, codificare D.
	Versiune celulară: suport cartelă SIM (3G/4G).
	Tipul de conexiune este dependent de configurarea controllerului.
Conținutul cutiei:	LXV524.99.040A0 Conector Claros SC4200c cu LAN + casetă USB externă (pentru modemuri Wi-Fi și Verizon), fără mufă
	LXZ524.99.00046 Conector servicii la distanță pentru SC200
	LZY472-01 Adaptor Ethernet USB
	LZY997 Adaptor USB Wi-Fi
	LXZ524.99.00016 Casetă USB
	Taxă de bază CLAROS-3YR Claros (3 ani)
	MSM-SENSOR-YR3 Abonament senzor MSM (3 ani)
	MSM-SENSOR-YR3 Abonament senzor MSM (3 ani)
	S-XCOMM-SC4200c Taxă pentru serviciile de dare în exploatare
Deschiderile conductei:	Conductor NPT ½”
Descriere:	Controllerul controlat de microprocesor și cu acționare din meniu care operează senzorul.
Dimensiuni:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)
Durata abonamentului:	3 years
Garanție:	24 luni
Grad de poluare:	2
Greutate:	1,7 kg (doar controller, fără module)
Ieșire:	Cinci ieșiri analogice de 4-20 mA pe fiecare modul de ieșire analogică
Iesiri analogice:	Linier, PID
Instrumente compatibile:	Amoniu: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratx sc, N-ISE sc, Nitratx clear/eco/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Substanțe organice: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Conductivitate: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Oxygen dizolvat: LDO 2 sc
	Clor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Dioxid de clor: 9187sc
	Substanțe solide în suspensie: Solitax sc, TSS sc
	Nivel de nămol: Sonatax sc

	Turbiditate: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Limbi manual:	Daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Măsurători:	Doi conectori SC digitali pentru dispozitiv
Material:	Policarbonat, aluminiu (acoperit cu pulbere), oțel inoxidabil
Modalitate de montaj:	Montare pe perete, stâlp sau panou
Monitor:	Nu există
Port USB:	Utilizat pentru descărcarea de date și încărcarea software-ului. Controllerul înregistrează aproximativ 20.000 de puncte de date pentru fiecare senzor conectat.
Relay: Operational mode:	Măsurătoare principală sau secundară, valoare calculată (numai canal dual) sau temporizator
Relee:	Tensiune înaltă:
	Două relee (SPDT)
	Tensiune maximă de comutare: 250 V c.a.
	Curent maxim de comutare: 5 A (doar rezistență de sarcină)
	Putere maximă de comutare: 1250 VA, 125 W (doar rezistență de sarcină)
	Dimensiune cablu: 0,75 - 2,5 mm ² (18 - 12 AWG)
	Tensiune joasă:
	Patru relee pe fiecare modul de relee pentru tensiune joasă
Tehnologii de re#ea compatibile:	GSM 3G/4G (de ex. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone etc.)
	CDMA (de ex. Verizon)

Conținutul cutiei

LXV524.99.040A0 Conector Claros SC4200c cu LAN + casetă USB externă (pentru modemuri Wi-Fi și Verizon), fără mufăLXZ524.99.00046 Conector servicii la distanță pentru SC200LZY472-01 Adaptor Ethernet USBLZY997 Adaptor USB Wi-FiLXZ524.99.00016 Casetă USBTaxă de bază CLAROS-3YR Claros (3 ani)MSM-SENSOR-YR3 Abonament senzor MSM (3 ani)MSM-SENSOR-YR3 Abonament senzor MSM (3 ani)S-XCOMM-SC4200c Taxă pentru serviciile de dare în exploatare